

Garant**HM-rival HPC bundhul, DLC, Nominel Ø DC: 11,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	164347 11,5
GTIN	4045197548900
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Udførelse:**

NC-egnet udførelse med lige skaft-Ø til den standardiserede holder specielt i **hydrauliske spændepatroner** eller **præcisionsholdere**. Dermed opnås **optimal rundløbsnøjagtighed** og **processikkerhed**. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med korte skær og venstrespiral. Med indvendig kølemiddeltilførsel til **HPC-anvendelse** for at sænke produktionsomkostningerne.

Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.

Med **DLC-belægning sp²** af nyeste generation.

Anvendelse:

Til **HPC/HSC-rivalbearbejdning af bundhuller.**

Antal skær Z: 6

Ø-område: 11,21 - 11,7 mm

Skærlængde L_c: 20 mm

Udhængslængde L₁: 71 mm

Samlet længde L: 120 mm

Antal skær Z: 6

Skaft-Ø D_s: 12 mm

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L ₁	71 mm
Skafttolerance	h6
Tilspænding f i aluminiumsstøbegods	1,4 mm/o
Nominel Ø D _c	11,5 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm

Samlet længde L	120 mm
Skærlængde L _c	20 mm
Ø-område	11,21 - 11,7 mm
Antal skær Z	6
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi	HPC
Anvendelse ved boringstype	ved bundhul
Farvering	gul
Produkttype	Riveværktøj med ikke-aftagelige skær