



## Spiraltapper HSS-E form C, TiCN, M: M10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	135955 M10
GTIN	4045197649645
Artikelklasse	12H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Form C** (ansnit 2 – 3 gevind).

Ved særligt høje krav til hårdhed og sejhed.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Skaftfirkant □: 8 mm

Kernehul-Ø: 8,5 mm

### Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,5 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	8,5 mm
Gevind-Ø	10 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Samlet længde L	100 mm

Skæftfirkant □	8 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	30 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M10
Belægning	TiCN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snitter