


Garant**CC.T 060204, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260052 HU7315-1
GTIN	4062406380274
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 060204 HU7315-1 Type: HU7315-1

Spånbryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,5 mmTilspænding f : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	AF
Tolerance	G
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 060204
Type	HU7315-1
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,05 - 0,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 m/min

Belægning	ubelagt
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Primær anvendelse	N
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning