

Garant**Gennemgangshul-spånbrydertap + kernehulsspiralbor, til metrisk gevind: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	146550 M3-12
GTIN	4045197085122
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i. S sammensat af spånbrydertapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 og kernehulsspiralbor str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Indhold:

1 maskinsnittap med smørenot af hver M3 – M12 nr. 131850 og kernebor nr. 114150

Teknisk beskrivelse

Til metrisk gevind	M3 – M12
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376
Produkttype	Snittapper

Tilbehør

Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8	114150 6,8
Spånbrydertapper M M3	131850 M3
Spånbrydertapper M M5	131850 M5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3	114150 3,3
Spånbrydertapper M M6	131850 M6
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2	114150 4,2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5	114150 2,5
Spånbrydertapper M M8	131850 M8
Spånbrydertapper M M10	131850 M10
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114150 5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114150 8,5
Spånbrydertapper M M4	131850 M4
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,2	114150 10,2
Spånbrydertapper M M12	131850 M12
Tom kassette Type 4	146960 4