

Garant**DC.T 11T304, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260359 HU7315-1
GTIN	4062406381516
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T304 HU7315-1 Type: HU7315-1

Spånryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,6 mmTilspænding f : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	N
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT 11T304
Skæredybde a_p	0,05 - 0,6 mm

Type	HU7315-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Tolerance	G
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Spånryder	AF
Belægning	ubelagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning