

Garant**Spiraltapper konisk forskudte, vaporiseret, M: M14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	135550 M14
GTIN	4045197077011
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med konisk forskudt føringsgevind.****Specielt beregnet til fordybet bundhulsgevind**, hvor de afskårne spåner bliver liggende i spiraltappens spånnoter. **HSS-E**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 12 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Gevindstigning	2 mm
Kernehul-Ø	12 mm
Gevind-Ø	14 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	11 mm
Samlet længde L	110 mm

Skafftirkant □	9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	28 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M14
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		

våd, maksimal

betinget egnet