

Garant**Håndspånbrødertap, sæt, ubelagt, UNF: 10-32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130750 10-32
GTIN	4045197068200
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2181

Gevindgange pr. tomme: 32

Gevind-Ø: 4,83 mm

Samlet længde L: 50 mm

Skaft-Ø D_s: 5,5 mm

Skaftfirkant □: 4,3 mm

Kernehul-Ø: 4,1 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	4,1 mm
Gevindgange pr. tomme	32
Gevind-Ø	4,83 mm
Norm	DIN 2181
Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D _s	5,5 mm

Samlet længde L	50 mm
Skafffirkant □	4,3 mm
Gevinddybde	9,66 mm
Gevindstigning	0,794 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	10-32 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		

Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet