

Garant**Håndspånbrydertapsæt, ubelagt, UNC: 1/4-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130700 1/4-20
GTIN	4045197068040
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.****Anvendelse:****Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 351

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 6,35 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 5,1 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	5,1 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Gevind-Ø	6,35 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Norm	DIN 351
Skæremateriale	HSS

Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	56 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Gevinddybde	12,7 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	1/4-20 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		

Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet