

Garant**Håndspånbrødertapsæt, ubelagt, UNC: 2-56****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130700 2-56
GTIN	4045197067968
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.****Anvendelse:****Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 351

Gevindgange pr. tomme: 56

Gevind-Ø: 2,18 mm

Samlet længde L: 36 mm

Skaft-Ø D_s: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,85 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	56
Gevindstigning	0,453 mm
Kernehul-Ø	1,85 mm
Gevind-Ø	2,18 mm
Norm	DIN 351
Skæremateriale	HSS

Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Samlet længde L	36 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Gevinddybde	6,54 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	2-56 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		

Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet