

Garant**Håndspånbrødertap, sæt, ubelagt, UNF: 7/16-20****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130750 7/16-20 |
| GTIN | 4045197068255 |
| Artikelklasse | 11G |

Beskrivelse**Udførelse:**2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.****Anvendelse:****Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2181

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 11,11 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø D_s: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 9,9 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|----------|
| Gevindgange pr. tomme | 20 |
| Kernehul-Ø | 9,9 mm |
| Gevind-Ø | 11,11 mm |
| Norm | DIN 2181 |
| Skæremateriale | HSS |

| | |
|----------------------------|--|
| Skaft-Ø D _s | 8 mm |
| Samlet længde L | 63 mm |
| Skaftfirkant □ | 6,2 mm |
| Gevinddybde | 33,33 mm |
| Gevindstigning | 1,59 mm |
| Gevindtype | UNF |
| Gevindstørrelse | 7/16-20 UNF |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Toleranceklasse | 2B |
| Skærfasform | C |
| Skærfasform | D |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Håndsnittap |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | betinget egnet | | |
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | | |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |

| | |
|--------|----------------|
| GG (G) | betinget egnet |
| Uni | egnet |
| Olie | egnet |
| tør | betinget egnet |