

Garant**Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 4X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130470 4X0,35
GTIN	4045197066879
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Gevind slebet og efterslebet i et stykke.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2181

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Gevindstigning: 0,35 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø D_s: 4,5 mm

Skaftfirkant □: 3,4 mm

Kernehul-Ø: 3,65 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	4 mm
Kernehul-Ø	3,65 mm
Gevindstigning	0,35 mm
Skaft-Ø D _s	4,5 mm
Samlet længde L	45 mm
Skaftfirkant □	3,4 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 2181
Gevinddybde	8 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M4×0,35
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		

Olie	egnet
tør	betinget egnet