

Garant**Håndspånbrødertap, sæt, ubelagt, UNF: 9/16-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130750 9/16-18
GTIN	4045197068279
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.****Anvendelse:****Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2181

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 14,29 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 12,9 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	18
Kernehul-Ø	12,9 mm
Gevind-Ø	14,29 mm
Norm	DIN 2181
Skæremateriale	HSS

Skæft-Ø D _s	11 mm
Samlet længde L	70 mm
Skæftfirkant □	9 mm
Gevinddybde	42,87 mm
Gevindstigning	1,411 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	9/16-18 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skæft	Cylinderskæft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		

Stål < 900 N/mm ²	egnet
GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet