

**Garant****Håndsnittapper enkeltvis Sluttap, ubelagt, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130430 M8
GTIN	4045197066541
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Snittap, **bestående af spids-, mellem- og sluttap. Spidstap med lang styretap.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,25 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 6,8 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	1,25 mm
Kernehul-Ø	6,8 mm
Gevind-Ø	8 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Samlet længde L	56 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E

Gevinddybde	16 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M8
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		

