

Garant**Spånbrydertapper form B DIN 371, ubelagt, M: M1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131150 M1
GTIN	4045197068842
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.**Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil. **ISO 1 4H****HSS-E****Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	0,25 mm
Antal skær Z	2
Kernehul-Ø	0,75 mm
Gevind-Ø	1 mm
Antal spånnoter	2
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	2,5 mm
Samlet længde L	40 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	3 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M1

Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		