

Garant**Præcisionskonusforsænkere 90°, TiAlN, Udvendig Ø Dc: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150170 5
GTIN	4045197364708
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsæinker med væsentligt større ydelsesevne.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsæinker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Teknisk beskrivelse

Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2,5
mindste forsænker-Ø, til boring fra	1,5 mm
Udvendig Ø	5 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,07 mm/o
Skafttolerance	h9
Skaft-Ø D _s	4 mm
Samlet længde L	40 mm
Antal skær Z	3
Belægning	TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 C

Skæft	Cylinderskæft med h9
Indvendig k�ling	nej
Farvering	gr�n
Produkttype	Trin- og konusfors�nker

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet	25 m/min	N
St�l < 500 N/mm ²	egnet	34 m/min	P
St�l < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
St�l < 900 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
v�d, maksimal	egnet		
t�r	betinget egnet		