

Garant**HM-snittap-udboring, cylindrisk skaft med sekskant, TiAlN, Til snittapper: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	149830 M10
GTIN	4045197326959
Artikelklasse	11L

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil cylinderskaft med **sekskant** til placering i borepatron og selvcentrerende skær.

Anvendelse:

Til **udboring** af **knækkede snittapper**. **Stabil opspænding** påkrævet, tør boring fri for skæreolie.

Bemærk:

v_c til materiale < 67 HRC 10-28 m/min.

Bær beskyttelsesbriller.

Norm: Fabriksstandard

Spånnotlængde L_c : 25 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s : 9 mm

Teknisk beskrivelse

Til snittapper	M10
Skafttolerance	h6
Skaft-Ø D_s	9 mm
Samlet længde L	100 mm
Spånnotlængde L_c	25 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard

Farvering	rød
Produkttype	Gevindborestål