

**Garant****Gevindbakke, G: G1/2****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 142060 G1/2   |
| GTIN                | 4045197084675 |
| Artikelklasse       | 11K           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Gevindbakke** (sekskantet) **uden** skæreansnit; til efterskæring.

**Anvendelse:**

**Til cylindrisk Withworth-rørgvind** DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 20,96 mm

Nøglestørrelse: 41 mm

Højde: 14 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Nøglestørrelse        | 41 mm    |
| Højde                 | 14 mm    |
| Gevind-Ø              | 20,96 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 14       |
| Gevindstørrelse       | G1/2     |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Toleranceklasse | A           |
| Skæreretning    | højre       |
| Gevindtype      | G           |
| Flankevinkel    | 55 grader   |
| Skæremateriale  | HSS         |
| Norm            | DIN 382     |
| Produkttype     | Gevindbakke |

### Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner)  | betinget egnet |                |          |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet |                |          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | betinget egnet |                |          |
| CuZn                          | betinget egnet |                |          |
| Olie                          | egnet          |                |          |
| tør                           | betinget egnet |                |          |