

**Garant****HM-snittap-udboring, cylindrisk skaft med sekskant, TiAlN, Til snittapper: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	149830 M12
GTIN	4045197504722
Artikelklasse	11L

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Stabil cylinderskaft** med **sekskant** til placering i borepatron og selvcentrerende skær.

**Anvendelse:**

Til **udboring** af **knækkede snittapper**. **Stabil opspænding** påkrævet, tør boring fri for skæreolie.

**Bemærk:**

$v_c$  til materiale < 67 HRC 10-28 m/min.

Bær beskyttelsesbriller.

Norm: Fabriksstandard

Spånnotlængde  $L_c$ : 35 mm

Samlet længde  $L$ : 100 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 11 mm

**Teknisk beskrivelse**

Til snittapper	M12
Skafttolerance	h6
Skaft-Ø $D_s$	11 mm
Samlet længde $L$	100 mm
Spånnotlængde $L_c$	35 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard

Farvering	rød
Produkttype	Gevindborestål