

**Garant****Håndsnittapsæt, ubelagt, G: G1.1/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130550 G1.1/2
GTIN	4045197067678
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

**Anvendelse:**

**Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1** (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 11

Gevind-Ø: 47,8 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 45,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	47,8 mm
Gevindgange pr. tomme	11
Gevindstigning	2,309 mm
Kernehul-Ø	45,25 mm
Skæremateriale	HSS

Skæft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Samlet længde L	140 mm
Skæftfirkant □	29 mm
Gevinddybde	95,6 mm
Gevindstørrelse	G1.1/2
Belægning	ubelagt
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5157
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skæft	Cylinderskæft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		

Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet