

**Garant****Spiraltapper HSS-E form C, vaporiseret, M: M18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	135850 M18
GTIN	4045197077790
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****Form C** (ansnit 2 – 3 gevind).

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2,5 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 15,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	2,5 mm
Gevind-Ø	18 mm
Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	15,5 mm
Antal skær Z	4
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Samlet længde L	125 mm
Skaftfirkant □	11 mm

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	54 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M18
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Uni	egnet		

Olie	egnet
våd, maksimal	betinget egnet