

**Garant****Spidsforsænker 90°, Type: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150065 25
GTIN	4045197085405
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Speciel skærgeometri af hensyn til et let og skrællende snit. Spånerne føres væk i skaftets retning gennem den skrå boring.

Indvendig køling: nej

Til borings-Ø: 20 - 25 mm

Hoved-Ø: 30 mm

Samlet længde L: 95 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 15 mm

**Teknisk beskrivelse**

Til borings-Ø	20 - 25 mm
Hoved-Ø	30 mm
Samlet længde L	95 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	15 mm
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	uden

Produkttype

Trin- og konusforsænker

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	7 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		