

Garant**Spånbrydertapper form B DIN 371, ubelagt, M: M1,6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131150 M1,6
GTIN	4045197068873
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Utførelse:****Med skæreansnit.**Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil. **ISO 2 6H****HSS-E****Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	2
Gevind-Ø	1,6 mm
Antal skær Z	2
Kernehul-Ø	1,25 mm
Gevindstigning	0,35 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	2,5 mm
Samlet længde L	40 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	4,8 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M1,6

Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		