



## Håndsnittapsæt, ubelagt, G: G3/4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130650 G3/4
GTIN	4045197067791
Artikelklasse	12G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

#### Anvendelse:

**Til cylindrisk Whitworth-rørgevind** DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 26,44 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 24,5 mm

### Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	14
Gevindstigning	1,814 mm
Kernehul-Ø	24,5 mm
Gevind-Ø	26,44 mm
Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm

Samlet længde L	90 mm
Skaftfirkant □	16 mm
Gevinddybde	79,32 mm
Gevindstørrelse	G3/4
Belægning	ubelagt
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5157
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		

Olie	egnet
tør	betinget egnet