

Garant**Spånbrydertapper form B DIN 371, ubelagt, M: M3,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131150 M3,5
GTIN	4045197068965
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.**Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil. **ISO 2 6H****HSS-E****Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	3,5 mm
Kernehul-Ø	2,9 mm
Antal skær Z	3
Gevindstigning	0,6 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	4 mm
Samlet længde L	56 mm
Skaftfirkant □	3 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	10,5 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M3,5

Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		