

Garant**VC.T 110304, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261366 HU7315-1
GTIN	4062406381530
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 110304 HU7315-1 Type: HU7315-1

Spånbryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,05 - 1,5 mmTilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 600 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm
Antal skift/skær	2
Tolerance	G

Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 110304
Type	HU7315-1
Primær anvendelse	N
Spånryder	AF
Belægning	ubelagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning