

**Garant****Præcisionskonusforsænkere 90°, TiAlN, Udvendig Ø Dc: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150170 6
GTIN	4045197301314
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Alle forsænkere med 3 skær**, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsæinker med væsentligt større ydelsesevne.

**Anvendelse:**

Præcisionskonusforsæinker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

**Teknisk beskrivelse**

mindste forsænker-Ø, til boring fra	1,5 mm
Til undersænkskrue ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M3
Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/o
Skafttolerance	h9
Udvendig Ø	6 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Samlet længde L	45 mm
Antal skær Z	3
Belægning	TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 C

Skafth	Cylinderskafth med h9
Indvendig k3ling	nej
Farvering	gr3n
Produkttype	Trin- og konusfors3nker

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet	25 m/min	N
St3l < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	34 m/min	P
St3l < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
St3l < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
v3d, maksimal	egnet		
t3r	betinget egnet		