

Garant**VC.T 160404, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261372 HU7315-1
GTIN	4062406381462
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160404 HU7315-1 Type: HU7315-1
Spånbryder: AF
Tolerance: G
Skæredybde a_p : 0,05 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 160404
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 600 m/min
Type	HU7315-1
Belægning	ubelagt

Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Skæremateriale	HM
Tolerance	G
Antal skift/skær	2
Spånbryder	AF
Primær anvendelse	N
Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning