

Garant**Spånbrydertapper form B DIN 376, ubelagt, M: M27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131200 M27
GTIN	4045197069184
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Alle størrelser:** Skaft iht. **DIN 376 (= skaft-Ø indsnævret)**, dermed egnet til større anvendelsesdybder.Str. M2; M2,5; M3 – **Uden firkant. ISO 2 6H****HSS****Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	27 mm
Kernehul-Ø	24 mm
Antal skær Z	4
Gevindstigning	3 mm
Antal spånnoter	4
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	20 mm
Samlet længde L	160 mm
Skaftfirkant □	16 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	81 mm

Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M27
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		