



Håndsnittapsæt, ubelagt, G: G1/8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130650 G1/8
GTIN	4045197067753
Artikelklasse	12G

Beskrivelse

Udførelse:

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 28

Gevind-Ø: 9,73 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø D_s : 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 8,8 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,907 mm
Gevindgange pr. tomme	28
Kernehul-Ø	8,8 mm
Gevind-Ø	9,73 mm
Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D_s	7 mm

Samlet længde L	63 mm
Skaftfirkant □	5,5 mm
Gvinddybde	29,19 mm
Gvindstørrelse	G1/8
Belægning	ubelagt
Gvindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5157
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		

Olie	egnet
tør	betinget egnet