



## Håndsnittapsæt, ubelagt, G: G1/4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130650 G1/4
GTIN	4045197067760
Artikelklasse	12G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

#### Anvendelse:

**Til cylindrisk Whitworth-rørgvind** DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 19

Gevind-Ø: 13,16 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 11,8 mm

### Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	11,8 mm
Gevind-Ø	13,16 mm
Gevindstigning	1,337 mm
Gevindgange pr. tomme	19
Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm

Samlet længde L	70 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Gvinddybde	26,32 mm
Gvindstørrelse	G1/4
Belægning	ubelagt
Gvindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5157
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		

Olie	egnet
tør	betinget egnet