

Garant**Spiraltapper HSS-E form C, vaporiseret, M: M2,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	135850 M2,5
GTIN	4045197077677
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Form C** (ansnit 2 – 3 gevind).

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,45 mm

Samlet længde L: 50 mm

Skaft-Ø D_s: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 2,05 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,45 mm
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	2,5 mm
Kernehul-Ø	2,05 mm
Antal skær Z	3
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Samlet længde L	50 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	7,5 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2,5
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Uni	egnet		

Olie	egnet
våd, maksimal	betinget egnet