



Spiraltapper HSS-E form E, TiN, M: M20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	136150 M20
GTIN	4045197078216
Artikelklasse	11H

Beskrivelse

Udførelse:

Mindre tilbøjelighed til sammensvejsning.

Form E (ansnit 1,5 – 2 gevind).

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!

Anbefalede efterfølgerprodukter er nr. 135960 – 136158.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2,5 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 140 mm

Skaft-Ø: 16 mm

Skaftfirkant: 12 mm

Kernehul-Ø: 17,5 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	17,5 mm
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	20 mm
Antal skær Z	4
Gevindstigning	2,5 mm
Snitvinkel	50 grader
Norm	DIN 376

Skafth-Ø	16 mm
Samlet længde L _{alt}	140 mm
Skafffirkant	12 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	60 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M20
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	E
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn