

HOLEX**Konusforsænker 90°, TiN, Udvendig Ø Dc: 8,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150180 8,3
GTIN	4045197085900
Artikelklasse	12M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænker med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Billigere udførelse, bedre ydelsetakket være belægning.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Teknisk beskrivelse

mindste forsænker-Ø, til boring fra	2 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,09 mm/o
Skafttolerance	h9
Udvendig Ø	8,3 mm
Til undersænskruer DIN 7991	M4
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	50 mm
Antal skær Z	3
Belægning	TiN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS

Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	38 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	9 m/min	M
CuZn	egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		