

**Garant****Præcisionskonusforsænker, lang 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 20,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150371 20,5
GTIN	4045197086143
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Alle forsænkere med 3 skær**, radial efterslibning. Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C **med langt cylindrisk skaft.**

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø	20,5 mm
Til undersænkskruer DIN 7991	M10
Forbørings-Ø	3,5 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/o
Skafttolerance	h9
mindste forsænker-Ø, til boring fra	3,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Samlet længde L	114 mm
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard

Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		