

Garant**Spiraltapper, vaporiseret, MF: 3X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	136210 3X0,35
GTIN	4045197078506
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,35 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 2,2 mm

Kernehul-Ø: 2,65 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	3 mm
Gevindstigning	0,35 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	2,65 mm
Skaft-Ø D _s	2,2 mm
Samlet længde L	56 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 374

Gevinddybde	9 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M3×0,35
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	gul
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		