

HOLEX

Konusforsænkørsæt nr. 150175 med kassette 90°, ubelagt, Antal forsænkere: 17



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150320 17
GTIN	4045197086068
Artikelklasse	12M

Beskrivelse

Udførelse:

Konusforsænkørsæt **i kassette**. Praktisk til montering og på værkstedet.

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænkere til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Indhold:

1 forsænkere af hver: str. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Bemærk:

Kassette tom til 6 eller 7 forsænkere, se nr. 150370.

Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	17
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Tilbehør

Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150175 11,5
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150175 15
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 7 mm	150175 7
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150175 8
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 4,3 mm	150182 4,3
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 4,3 mm	150184 4,3
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 12,4 mm	150175 12,4
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 4,3 mm	150175 4,3
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 16,5 mm	150175 16,5
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150175 6
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 10,4 mm	150175 10,4
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150175 19
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 5 mm	150175 5
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150175 10
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 25 mm	150175 25
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 8,3 mm	150175 8,3
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 20,5 mm	150175 20,5
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 23 mm	150175 23
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 6,3 mm	150175 6,3