

**Garant****Håndspånbrødertapsæt, ubelagt, UNC: 3-48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130700 3-48
GTIN	4045197067975
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.****Anvendelse:****Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 351

Gevindgange pr. tomme: 48

Gevind-Ø: 2,51 mm

Samlet længde L: 40 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 2,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindgange pr. tomme	48
Kernehul-Ø	2,1 mm
Gevindstigning	0,529 mm
Gevind-Ø	2,51 mm
Norm	DIN 351
Skæremateriale	HSS

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Samlet længde L	40 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Gevinddybde	5,04 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	3-48 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		

Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet