

**Konusforsænker 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 23mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150175 23
GTIN	4045197085832
Artikelklasse	12M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænker med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Konusforsænker i billigere udførelse.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Teknisk beskrivelse

Til undersænskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M12
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,16 mm/o
Udvendig Ø	23 mm
mindste forsænker-Ø, til boring fra	3,8 mm
Skafttolerance	h9
Skaft-Ø D _s	10 mm
Samlet længde L	67 mm
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS

Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		