

**Garant****Præcisionskonusforsænkere 90°, TiAlN, Udvendig Ø Dc: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150170 19
GTIN	4045197301352
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Alle forsænkere med 3 skær**, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænker med væsentligt større ydelsesevne.

**Anvendelse:**

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

**Teknisk beskrivelse**

Skafttolerance	h9
Til undersænkskrue ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M10
Udvendig Ø	19 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/o
mindste forsænker-Ø, til boring fra	3,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Samlet længde L	63 mm
Antal skær Z	3
Belægning	TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS

Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		