

**Garant****Konusforsænersæt nr. 150150 med kassette 90°, ubelagt, Antal forsænkere: 7**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150310 7
GTIN	4045197086037
Artikelklasse	11M

## Beskrivelse

### Udførelse:

Konusforsænersæt **i kassette.**

Praktisk til montering og på værkstedet.

Præcisionskonusforsæner, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

### Anvendelse:

Præcisionskonusforsæner til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

### Indhold:

1 forsæner af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

## Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	7
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

### Tilbehør

Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 25 mm	150150 25
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150150 6
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150150 11,5
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150150 8
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150150 19
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150150 15
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150150 10