

**Garant****Håndspånbrødertapsæt, ubelagt, UNC: 5/8-11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130700 5/8-11
GTIN	4045197068101
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.****Anvendelse:****Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 351

Gevindgange pr. tomme: 11

Gevind-Ø: 15,88 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 13,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	13,5 mm
Gevindstigning	1,58 mm
Gevindgange pr. tomme	11
Gevind-Ø	15,88 mm
Norm	DIN 351
Skæremateriale	HSS

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Samlet længde L	90 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Gevinddybde	47,64 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	5/8-11 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		

Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet