

Garant**Spånbrydertapper Form B, ekstra lang, ubelagt, M: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131760 M3
GTIN	4045197272225
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Med ekstra langt skaft.**≤ **M10**: Skaft iht. **DIN 371**;≥ **M12**: Skaft iht. **DIN 376**.**Fordel:**Velegnet til **gevindskæring på svært tilgængelige steder.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: Fabriksstandard

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 112 mm

Skaft-Ø D_s: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,5 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	3 mm
Kernehul-Ø	2,5 mm
Norm	Fabriksstandard

Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Samlet længde L	112 mm
Skaftfirkant □	2,7 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	9 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M3
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

