

Garant**Spiraltapper, venstregevind HSS-E 6H, vaporiseret, M-LH: M14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	136180 M14
GTIN	4045197078452
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Venstreskærende. Med kraftig venstredrejet spiral, til en optimal spåntransport.

Gevindtype: M-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 12 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	12 mm
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	14 mm
Gevindstigning	2 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	11 mm
Samlet længde L	110 mm
Skaftfirkant □	9 mm

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	42 mm
Gevindtype	M-LH
Gevindstørrelse	M14 LH
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N

Uni	egnet
Olie	egnet
våd, maksimal	betinget egnet