

**Garant****HM-snittap-udboring, cylindrisk skaft med sekskant, TiAlN, Til snittapper: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	149830 M3
GTIN	4045197326904
Artikelklasse	11L

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Stabil cylinderskaft** med **sekskant** til placering i borepatron og selvcentrerende skær.

**Anvendelse:**

Til **udboring** af **knækkede snittapper**. **Stabil opspænding** påkrævet, tør boring fri for skæreeolie.

**Bemærk:**

$v_c$  til materiale < 67 HRC 10-28 m/min.

Bær beskyttelsesbriller.

Norm: Fabriksstandard

Spånnotlængde  $L_c$ : 10 mm

Samlet længde L: 38 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skafttolerance	h6
Til snittapper	M3
Skaft-Ø $D_s$	3 mm
Samlet længde L	38 mm
Spånnotlængde $L_c$	10 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard

Farvering	rød
Produkttype	Gevindborestål