

Garant**Spiraltapper, ubelagt, MF: 18X2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	136250 18X2
GTIN	4045197078889
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Stabil udførelse, med 15° højredrejet spiral.**

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 16 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Gevindstigning	2 mm
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	18 mm
Kernehul-Ø	16 mm
Skaft-Ø D _s	14 mm
Samlet længde L	125 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 374
Gevinddybde	36 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M18x2
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	15 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

