

**Garant****Konusforsænker, hårdmetal 100°, ubelagt, Udvendig Ø DC: 20,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150025 20,5
GTIN	4045197543066
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Let og vibrationsfri forsækning og afgratning

Meget **stabil konstruktion** med **HM-hoved**, til højeste belastning. Specielt til **vanskeligt bearbejdelige materialer**.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø	20,5 mm
Skafttolerance	h9
Tilspænding f i Inconel®	0,08 mm/o
mindste forsænker-Ø, til boring fra	5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Samlet længde L	61 mm
Antal skær Z	5
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	100 grader
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Cylinderskaft med h9

Indvendig køling	nej
Farvering	rosa
Produkttype	Trin- og konusforsænker

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	S
Inconel	egnet	5 m/min	S
GFK	egnet	5 m/min	N
CFK	egnet	5 m/min	N
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		