

Garant**Spånbrydertapper form B DIN 376, ubelagt, M: M33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131200 M33
GTIN	4045197069207
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Alle størrelser: Skaft iht. DIN 376 (= skaft-Ø indsnævret), dermed egnet til større anvendelsesdybder.**Str. M2; M2,5; M3 – **Uden firkant. ISO 2 6H****HSS****Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	3,5 mm
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	33 mm
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	29,5 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	25 mm
Samlet længde L	180 mm
Skaftfirkant □	20 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	99 mm

Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M33
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		