

Garant**Spånbrydertapper form B DIN 371, ubelagt, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131150 M8
GTIN	4045197069016
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.**Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil. **ISO 2 6H****HSS-E****Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevindstigning	1,25 mm
Gevind-Ø	8 mm
Kernehul-Ø	6,8 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	8 mm
Samlet længde L	90 mm
Skaftfirkant □	6,2 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	24 mm
Gevindtype	M

Gevindstørrelse	M8
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		