

**Garant****Spidsforsænker-sæt DIN 150065 i kassette 90°****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150070
GTIN	4045197185808
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Speciel skærgeometri af hensyn til et let og skrællende snit. Spånerne føres væk i skaftets retning gennem den skrå boring.

**Leveringsomfang:**

1 forsænker af hver: nr. 150065 str. 5 - 10 - 15 - 20 - 25 (forsækningsområde 2 – 25 mm).

Opbevaring i: Kunststofkassette

**Teknisk beskrivelse**

Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	7 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

## Tilbehør

Spidsforsænker90° Type 15	150065 15
Spidsforsænker90° Type 10	150065 10
Spidsforsænker90° Type 20	150065 20
Spidsforsænker90° Type 5	150065 5
Spidsforsænker90° Type 25	150065 25