

**Garant****Spiraltapper HSS-E form C, vaporiseret, G: G1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	137450 G1
GTIN	4045197079992
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:**Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres. **HSS****Anvendelse:****Til cylindrisk Whitworth-rørgvind** DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	4
Gevindgange pr. tomme	11
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	33,25 mm
Gevindstigning	2,309 mm
Kernehul-Ø	30,75 mm
Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Samlet længde L	160 mm
Skaftfirkant □	20 mm
Gevinddybde	66,5 mm
Gevindstørrelse	G1
Belægning	vaporiseret

Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5156
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		